

Cilindro rotondo ESEU-8-25-P-A-MA

Codice prodotto: 191131

FESTO

Testata posteriore con attacco di alimentazione in linea all'asse del cilindro
Tipo in esaurimento. Disponibile fino al 2011.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	25 mm
Diametro pistone	8 mm
Ammortizzazione	P: Anelli di decelerazione/paracolpi elastici su entrambi i lati
Posizione di montaggio	qualsiasi
Costruzione	Pistone Stelo Canna del cilindro
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	attacco di alimentazione assiale
Pressione di esercizio	2 ... 6 bar
Funzionamento	a semplice effetto in spinta
Fluido di esercizio	Aria compressa essiccata, lubrificata o non lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	0 ... 80 °C
Forza teorica a 6 bar, in spinta	24,6 N
Massa movimentata a corsa 0 mm	4,3 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	2,3 g
Peso a corsa 0 mm	14,4 g
Tipo fissaggio	con accessori
Attacco pneumatico	M3
Avvertenza sul materiale	contiene lubrificanti siliconici
Informazioni sui materiali, piastra copertura	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR TPE-U(PU)
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Acciaio inossidabile fortemente legato
Informazioni sui materiali, stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato