


Interfaccia CAMC-F-PN

Codice prodotto: 1911916

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni (P x L x H)	19 x 90 x 65 mm
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 95% Non condensante
Grado di protezione	IP20 In stato assemblato
Temperatura ambiente	0 °C...50 °C
Peso prodotto	75 g
Tipo di montaggio	Modulo plug-in per CMMP-AS...-M3
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Posizione di montaggio	Opzionale
Protocollo	PROFINET
Profilo di comunicazione	FHPP
Baud rate	10/100 Mbit/s (intero/metà)
Tipologie	Stella Anello Linea
Ridondanza fluido	MRP
Allocazione indirizzo IP	FCT DCP
Interfaccia Fieldbus	2 connettori femmina RJ45
Tempo di ciclo min.	1 ms
Display LED	Guasto bus Attività di comunicazione Ethernet Monitoraggio della linea Ethernet Guasto del sistema
Supporto configurazione	GSDML
Parametrizzazione	FCT

Caratteristica	Valore
Funzioni aggiuntive	Conformità classe B DCP Compatibilità IRT LLDP MRP PROFenergy Classe 1 in tempo reale SNMP