

cilindro compatto ADN-1"-1"-A-P-A

Codice prodotto: 557067

FESTO

a norme ISO 21287, con rilevamento della posizione, con filetto maschio dello stelo.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa	1 "
Diametro pistone	1"
Filettatura stelo	5/16-24 UNF-2A
Basato sulla norma	ISO 21287
Ammortizzazione	P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Funzionamento	A doppio effetto
Estremità dello stelo	Filetto maschio
Costruzione	Pistone Stelo Canna profilata
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Varianti	Stelo su un lato
Pressione d'esercizio Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar 14,5 ... 145 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-4 ... 176 °F
Energia d'impatto nelle posizioni finali	0,221 ft-lbf
Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno	55,528 lbf
Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento	66,319 lbf
Massa movimentata a corsa 0 mm	1,062 oz
Aumento di massa per 10 mm di corsa	0,814 oz
Peso a corsa 0 mm	5,522 oz
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	0,212 oz
Fissaggio	Con foro passante Con filetto femmina Con accessori A scelta:
Attacco pneumatico	10-32 UNF-2B
Materiale vite flangiata	Acciaio
Materiale testata	Legha di alluminio anodizzato
Materiale guarnizioni a tenuta dinamica	TPE-U(PU)
Materiale stelo	Acciaio fortemente legato
Materiale canna del cilindro	Legha di alluminio per lavorazione plastica, anodizzato liscio