


unità di comando CPX-CM-HPP

Codice prodotto: 562214

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	140 g
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Autonomia in assenza della tensione di rete	10 ms
Numero totale assi	4
Dimensioni P x L x A	50 mm x 107 mm x 55 mm
Control-Interface	CAN-Bus
Interfaccia Fieldbus	1x connettore femmina M9, 5 poli
Diagnosi specifica per dispositivo	Diagnosi per canale e per modulo Tensione sotto limite/cortocircuito moduli Memoria di diagnosi
Supporto alla configurazione	Unità operativa MMI (tastierino manuale)
Parametrizzazione	Forzatura dei canali Parametri di sistema
Baudrate	1 Mbit/s
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Protocollo	FHPP
Consumo interno, alla tensione d'esercizio	Tip. 80 mA
Massimo volume di indirizzi per le uscite	32 Byte
Massimo volume di indirizzi per gli ingressi	32 Byte
Indicatore LED specifico per prodotto	Error PL: alimentazione carico
Materiale del corpo	PA rinforzato PC