

filtro fine MS9-LFM-G-BUM-HF-DA

Codice prodotto: 564044

FESTO

Filtro da 1 µm, tazza in metallo, portata elevata, indicazione della pressione differenziale, scarico manuale della condensa, direzione di flusso da sinistra a destra.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Serie | MS |
| Taglia | 9 |
| Costruzione | Filtro in fibra |
| Grado di filtrazione | 1 µm |
| Scarico condensa | Manuale, rotativo |
| Pressione d'esercizio | 0 ... 20 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:8:4] |
| Classe di purezza aria in uscita | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [5:7:3] |
| Portata normale max. per classe di purezza dell'aria | 10.000 l/min |
| Portata normale min. per classe di purezza dell'aria | 500 l/min |
| Grado di filtrazione | 99,99 % |
| Quantità di condensa max. | 225 ml |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del fluido | -10 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente | -10 ... 60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -10 ... 60 °C |
| Contenuto residuo d'olio | 0,5 mg/m ³ |
| Indicatore di pressione differenziale | Indicatore ottico |
| Temperatura ambiente antideflagrante | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| Fissaggio | Montaggio in linea Con accessori A scelta: |
| Posizione di montaggio | Verticale +/- 5° |
| Attacco pneumatico 1 | Modulo batteria |
| Attacco pneumatico 2 | Modulo batteria |
| Materiale del corpo | Alluminio pressofuso |
| Materiale copertura | PA |
| Materiale filtro | Fibra borosilicato |
| Materiale tazza | Lega di alluminio per lavorazione plastica |
| Materiale finestrino | PA |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Peso | 2.500 g |