



Unità di manutenzione FRCS-3/4-D-5M-DI-MAXI-A

Codice prodotto: 194998

FESTO

Combinazione filtro-riduttore-lubrificatore, serie S, con manopola di regolazione con chiusura a chiave.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	Maxi
Serie costruttiva	D
Sicurezza di azionamento	Manopola con serratura incorporata
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Grado di capacità filtrante	5 µm
Scarico condensa	totalmente automatico
Costruzione	Filtro riduttore con manometro Oliatore a nebbia standard proporzionale
Max. quantità di condensa	43 cm ³
Protezione a gabbia	Protezione metallica
Indicatore di pressione	con manometro
Campo di regolazione della pressione	0,5 ... 12 bar
Pressione di alimentazione 1	1,5 ... 12 bar
Max. isteresi di pressione	0,4 bar
Portata nominale normale	3.600 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	2.950 g
Tipo fissaggio	Montaggio in linea
Attacco pneumatico 1	G3/4
Attacco pneumatico 2	G3/4
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	Zinco pressofuso
Informazioni sul materiale della tazza	PC