

profilo di supporto

HMIA-E10- -

Codice prodotto: 566894

FESTO

Per il sistema modulare multiassiale della tecnica di manipolazione e montaggio.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Lunghezza max. profilo	3.000 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Peso in funzione della lunghezza	3,2 kg/m
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale adattatore	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale viti	Acciaio