

# cilindro elettrico ESBF-LS-50-200-4P

Codice prodotto: 2295383

FESTO

Con vite a strisciamento, vite ad azionamento elettrico che trasforma il movimento rotatorio del motore in un movimento lineare dello stelo.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	50
Corsa	200 mm
Filettatura stelo	M16x1,5
Gioco reversibile	100 µm
Diametro vite senza fine	20 mm
Passo vite senza fine	4 mm/U
Angolo di torsione max. dello stelo +/-	0,15 deg
Basato sulla norma	ISO 15552
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Estremità dello stelo	Filetto maschio
Tipo motore	Motore passo-passo Servomotore
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Costruzione	Cilindro elettrico con vite a strisciamento
Tipo di vite senza fine	Vite trapezia
Protezione antirotativa/guida	Con guida a strisciamento
Accelerazione max.	2,5 m/s <sup>2</sup>
Velocità max.	0,2 m/s
Precisione di ripetizione	±0,05 mm
Durata dell'inserimento	100 %
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Max. coppia motrice	4,8 Nm
Forza radiale max. su alberino	300 N
Forza di spinta Fx max.	1.600 N
Coppia di azionamento a vuoto	0,3 Nm
Valore indicativo del carico utile, verticale	160 kg 160 kg
Momento di inerzia di massa JH per metro di corsa	1,2382 kgcm <sup>2</sup>
Momento di inerzia di massa JL per kg di carico utile	0,004 kgcm <sup>2</sup>
Momento d'inerzia di massa JO	0,1407 kgcm <sup>2</sup>
Massa movimentata a corsa 0 mm	532 g
Aumento di massa per 10 mm di corsa	13 g
Peso a corsa 0 mm	1.716 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	67 g
Fissaggio	Con filetto femmina oppure accessori
Codice interfaccia, attuatore	D50

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata	Legha di alluminio anodizzato liscio
Materiale stelo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale viti	Acciaio, zincato
Materiale madrevite	Acciaio per cuscinetti
Materiale vite senza fine	Acciaio per cuscinetti
Materiale canna del cilindro	Legha di alluminio per lavorazione plastica, anodizzato liscio