

# cilindro a norma DSBG-200-200-P-N3

Codice prodotto: 2537456

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                                     | Valore  |
|--|---|
| Corsa  | 200 mm  |
| Diametro pistone                                   | 200 mm  |
| Filettatura stelo                                  | M36x2   |
| Ammortizzazione                                    | P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati                                       |
| Posizione di montaggio                             | Qualsiasi   |
| Conforme alla norma                                | ISO 15552   |
| Estremità dello stelo                              | Filetto maschio   |
| Costruzione  | Pistone<br>Stelo<br>Tirante<br>Canna del cilindro                                     |
| Varianti   | Stelo su un lato  |
| Pressione d'esercizio Mpa                          | 0,06 ... 1 MPa  |
| Pressione d'esercizio                              | 0,6 ... 10 bar  |
| Funzionamento                                      | A doppio effetto  |
| Fluido d'esercizio                                 | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC           | 2 - stress da corrosione moderato   |
| Conformità PWIS                                    | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Temperatura ambiente                               | -20 ... 80 °C   |
| Energia d'impatto nelle posizioni finali           | 4,8 J   |
| Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno   | 18.096 N  |
| Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento | 18.850 N  |
| Massa movimentata                                  | 7.288 g   |
| Massa movimentata a corsa 0 mm                     | 5.348 g   |
| Aumento di massa per 10 mm di corsa                | 97 g  |
| Peso   | 20.413 g  |
| Peso a corsa 0 mm                                  | 15.493 g  |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva            | 246 g   |
| Fissaggio  | Con filetto femmina<br>Con accessori<br>A scelta:                                     |
| Attacco pneumatico                                 | G3/4  |
| Avvertenza sul materiale                           | Conforme a RoHS   |
| Materiale testata                                  | Alluminio colato, rivestito   |
| Materiale guarnizione del pistone                  | NBR   |
| Materiale pistone                                  | Alluminio pressofuso  |
| Materiale stelo                                    | Acciaio fortemente legato   |
| Materiale raschiatore stelo                        | NBR   |
| Materiale guarnizione ammortizzatore               | TPE-U(PU)   |
| Materiale ammortizzo del pistone                   | POM   |
| Materiale canna del cilindro                       | Legha di alluminio per lavorazione plastica, anodizzato liscio                        |
| Materiale dado                                     | Acciaio zincato   |
| Materiale supporto                                 | Composito metallo-plastico  |
| Materiale dado a colletto                          | Acciaio, zincato  |
| Materiale tirante                                  | Acciaio fortemente legato   |