

tubo in plastica PAN-MF-16X2-SW

Codice prodotto: 570363

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	16 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	130 mm
Diametro interno	12 mm
Raggio min. di curvatura	75 mm
Conforme alla norma	DIN 73378-PA12-PHL
Caratteristiche tubo	Suitable for energy chains
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 1,9 MPa -0,95 ... 19 bar -13,775 ... 275,5 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::] Olio minerale
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,09 kg/m
Attacco pneumatico	Per attacco a innesto filetto maschio 16 mm
Colore	Nero
Durezza Shore	D 65 +/-3
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale tubo flessibile	Poliammide 12