


# asse di guida ELFR-...-35- -

Codice prodotto: 571435

FESTO



Esempio di  
rappresentazione



## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Corsa di lavoro	50 ... 800 mm
Taglia	35
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a strisciamento Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Asse di guida senza attuatore
Accelerazione max.	50 m/s <sup>2</sup>
Velocità max.	1 ... 3 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Momento di superficie di secondo grado Iy	3,77E+03 mm <sup>4</sup>
Momento di superficie di secondo grado Iz	4,19E+03 mm <sup>4</sup>
Forza Fy max.	50 N
Forza Fz max.	50 N
Resistenza spostamento max. funzionamento a vuoto	3 N
Valore indicativo, caratteristiche di scorrimento	5.000 km
Aumento di massa per 10 mm di corsa	0 g
Peso a corsa 0 mm	1.200 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	23 g
Materiale profilo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testata di azionamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale profilo guida	Acciaio
Materiale slitta	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata