


bobina MSFW-48-50/60-OD

Codice prodotto: 34418

FESTO

Per tensione alternata, senza connettore.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Indicatore posizione di commutazione | No |
| Tempo min. di eccitazione | 10 ms |
| Durata dell'inserimento | 100 % |
| Fattore di potenza cos {phi} | 0,7 |
| Valori caratteristici bobina | 48 V ca: 50/60 Hz, potenza di spunto 9 VA, potenza di mantenimento 7 VA |
| Fluttuazioni ammissibili della frequenza | +/- 5 % |
| Oscillazioni di tensione ammissibili | +/- 10 % |
| Conformità PWIS | VDMA24364-C1-L |
| Grado di protezione | IP65 |
| Temperatura ambiente | -5 ... 40 °C |
| Coppia di serraggio max., connettore femmina | 0,4 Nm |
| Peso | 55 g |
| Connessione elettrica | 3 poli Pin del connettore per MSSD-F |
| Fissaggio | Con dado zigrinato |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale bobina | Duroplast Rame Acciaio |
| Materiale avvolgimento | Rame |