


Portale lineare DHSL-1-DGC18-DGSL10

Codice prodotto: 574499

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 1
Carico utile	0 ... 1 kg
Attuatore, asse Z	DGSL-10
Tipo di attuatore, asse Z	Pneumatico
Corsa asse Z	0 ... 200 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	$\pm 0,01$ mm
Attuatore, asse Y	DGC-18
Tipo di attuatore, asse Y	Pneumatico
Posizione intermedia asse Y	1 x
Corsa asse Y	0 ... 3.000 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	$\pm 0,02$ mm