


Portale 3D

DHSR-1-EGC80TB-EGC70TB-EGSA50

Codice prodotto: 574544

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale tridimensionale 1
Carico utile	0 ... 1 kg
Attuatore, asse Z	EGSA-50
Tipo di attuatore, asse Z	Elettrico Con vite senza fine
Posizione intermedia asse Z	Qualsiasi
Corsa asse Z	0 ... 100 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	$\pm 0,01$ mm
Attuatore, asse Y	EGC-70-TB
Tipo di attuatore, asse Y	Elettrico Cinghia dentata con guida a ricircolo di sfere
Posizione intermedia asse Y	Qualsiasi
Corsa asse Y	0 ... 1.000 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	$\pm 0,08$ mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Y	$\pm 0,08$ mm
Attuatore, asse X	EGC-80-TB
Tipo di attuatore, asse X	Elettrico Cinghia dentata con guida a ricircolo di sfere
Posizione intermedia asse X	Qualsiasi
Corsa asse X	0 ... 8.500 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse X	$\pm 0,08$ mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse X	$\pm 0,08$ mm