



Valvola a manicotto VZQA-C-M22U-25-GG-ALALE-4

Codice prodotto: 3968923

FESTO

Valvola di bloccaggio ad azionamento pneumatico in alluminio,
posizione di sicurezza aperta, filettatura G, DN25.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Valvola a manicotto, ad azionamento pneumatico
Tipo di azionamento	Pneumatico
Principio di tenuta	Non metallica
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Fissaggio	Montaggio in linea
Collegamento valvola di processo	G1
Diametro nominale DN	25
Funzione valvola	2/2 aperta monostabile
Direzione di flusso	Reversibile
Pressione del fluido	0 ... 0,4 MPa
Pressione d'esercizio	0 ... 4 bar
Pressione del fluido psi	0 ... 58 psi
Pressione d'esercizio Mpa	0,1 ... 0,65 MPa
Pressione d'esercizio	1 ... 6,5 bar 14,5 ... 94,25 psi
Pressione nominale, valvola di processo	10
Pressione differenziale (MPa)	0,25 MPa
Pressione differenziale	2,5 bar
Pressione differenziale (psi)	36,25 psi
Pressione di scoppio	1,6 MPa 16 bar 232 psi
Pressione di sovraccarico	0,78 MPa 7,8 bar
Pressione di sovraccarico (psi)	113,1 psi
Riposizionamento	Resilienza a rimbalzo
Tipo di comando	Con controllo esterno
Attacco servopilotaggio 12	G1/8
Fluido di pilotaggio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:1]
Fluido	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [:-:1] Acqua
Viscosità max.	4.000 mm ² /s
Temperatura del fluido	-5 ... 100 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Temperatura di stoccaggio	5 ... 20 °C
Portata Kv	18 m ³ /h
Tempo di commutazione azionamento	250 ms
Tempo di commutazione, disazionamento	250 ms
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Classificazione RSBP a CD-0033	F1a
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Materiale copertura corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica

Caratteristica	Valore
Materiale guarnizioni	FPM
Materiale elemento di intercettazione	EPDM
Peso	480 g
Sicurezza alimentare	vedere le informazioni avanzate sul materiale
Materiale tazza	PA6