

Vite di chiusura NPQH-BK-M7-P10

Codice prodotto: 578405

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Tipo di guarnizione sul perno a vite	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Opzionale
Progettazione	Vite di chiusura
Dimensioni del pacchetto	10
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...2 MPa -13.775 psi...290 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...20 bar
Nota sulla pressione operativa	Water: max. 0.6 MPa at 0 - 50 °C
Autorità che rilascia il certificato	NSF C0523185
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe camera bianca	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1
Adatto per l'uso con gli alimenti	Vedasi Descrizione di conformità NSF/ANSI 169
Temperatura ambiente	0 °C...150 °C
Coppia nominale	3 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Peso prodotto	2.1 g
Tipo di montaggio	Esagono incassato, dimensione 3 mm
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio M7
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Ottone, nichelato chimicamente
Materiale guarnizione filetto	FPM