

valvola a sfera


VZBE-3/4-T-63-F-3T-F04-V15V15

Codice prodotto: 4834299

FESTO

Acciaio inossidabile, a 3/2 vie, DN 3/4", flangia di testa F04, PN63, ASME B1.20.1 - NPT.

Questo prodotto non è fabbricato, ma soltanto distribuito da Festo.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Costruzione | Valvola a sfera 3 vie Foro a "T" |
| Tipo di azionamento | Meccanico |
| Principio di tenuta | Non metallica |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Fissaggio | Montaggio in linea |
| Collegamento valvola di processo | 3/4 NPT |
| Indicatore posizione di commutazione | Direzione scanalatura = direzione di flusso |
| Configurazione fori flangia | F04 |
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro nominale DN | 20 |
| Funzione valvola | 3/2 |
| Direzione di flusso | Reversibile |
| Pressione nominale, valvola di processo | 63 |
| Coppia di spunto con pressione differenziale, pressione nominale, valvola di processo PN | 14,3 Nm |
| Basato sulla norma | ASME B1.20.1 ISO 5211 |
| Fluido | Vapore Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:--:] Gas inerti Acqua Liquidi neutri |
| Temperatura del fluido | -20 ... 200 °C |
| Portata Kv, foro a "T", angolare | 14 m ³ /h |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Conformità PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Materiale del corpo | Fusione di acciaio inossidabile |
| Numero di materiale, corpo | 1.4408 |
| Materiale guarnizione otturatore | PTFE |
| Materiale guarnizioni | PTFE |
| Materiale sfera | Fusione di acciaio inossidabile |
| Numero di materiale, sfera | 1.4408 |
| Materiale albero | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Numero di materiale, albero | 1.4401 |
| Peso | 1.024 g |
| Omologazione | CRN |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 4 - stress da corrosione molto elevato |