


fissaggio a flangia DAMF-Q12-40

Codice prodotto: 4965022

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	40
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Coppia di serraggio max.	12 Nm
Peso	472 g
Fissaggio	Con foro passante
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Acciaio zincato
Materiale viti	Acciaio, zincato