


Giunto EAMD-30-22-16-10X12

Codice prodotto: 5030235

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro di montaggio 1	16 mm
Diametro di montaggio 2	10 mm
Dimensione	30
Lunghezza nominale	22 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Velocità di rotazione max.	8000 1/min
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-25 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95%
Temperatura ambiente	-25 °C...60 °C
Momento di inerzia di massa	4 kgmm ²
Coppia trasmissibile	9 Nm
Peso prodotto	44.8 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)