

# modulo di manipolazione EHMZ-EGC-70-BS-KF- -

Codice prodotto: 8004622

FESTO



Esempio di  
rappresentazione

## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Corsa di lavoro	100 ... 1.000 mm
Diametro vite senza fine	12 mm
Passo vite senza fine	10 mm/U
Posizione di montaggio	Verticale
Costruzione	Modulo lineare elettro-meccanico Con vite senza fine
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Accelerazione max.	15 m/s <sup>2</sup>
Velocità max.	0,5 m/s
Precisione di ripetizione	±0,02 mm
Durata dell'inserimento	100 %
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	5 ... 45 °C
Forza di spinta F <sub>x</sub> max.	300 N
Costante di avanzamento	10 mm/U
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS