

Connessione bus FBA-2-M12-5POL

Codice prodotto: 525632

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Tipo di montaggio	Con foro passante
Peso prodotto	28 g
Collegamento elettrico	A 9 poli/a 5 poli Connettore femmina diritto/connettore maschio e femmina Sub-D/M12x1
Intervallo di tensione d'esercizio DC	24 V
Corrente ammissibile per il carico	4 A
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PA
Colore corpo	Nero
Materiale del contatto elettrico	Bronzo Bronzo