



# Sensore di finecorsa SMT-8F-PS-24V-K2,5-OE

Codice prodotto: 525898

FESTO

elettrico, senza contatto, PNP, per attuatori con scanalatura per sensori  
8, montaggio dall'alto, con cavo.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo tensione di esercizio cc	10 ... 30 V
Uscita di commutazione	PNP
Funzione elemento di commutazione	Normalmente aperto
Max. corrente in uscita	100 mA
Lunghezza cavo	2,5 m
Connessione elettrica	3 conduttori Cavo
Forma costruttiva	per scanalatura a T
Resistenza ai cortocircuiti	sì
Principio di misurazione	magnetoresistivo
Protezione contro l'inversione di polarità	per tutti le connessioni elettriche
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Tempo di disinserzione	≤ 11 ms
Tempo di inserimento	≤ 0,2 ms
Max. potere di rottura CC	3 W
Corrente residua	≤ 0,1 mA
Caduta di tensione	1,8 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente con posa cavi mobile	-5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Certificazione	c UL us - Listed (OL)
Peso	30 g
Riproducibilità del valore di commutazione	+/- 0,1 mm
Tipo fissaggio	applicabile agganciato in scanalatura a T
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE
Informazioni sul materiale del corpo (contenitore)	PA
Informazioni sul materiale della guaina del cavo	PUR