

# Kit servopresse YJKP-..

Codice prodotto: 8058596

FESTO



## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Forza di compressione	0 ... 17 kN
Corsa di lavoro	100 ... 400 mm
Lunghezza cavo	5 ... 15 m
Frequenza di scansione	1.000 Hz
Protocollo	EtherNet/IP Modbus TCP TCP/IP
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Tipo motore	Servomotore
Accelerazione max.	2 m/s <sup>2</sup>
Durata dell'inserimento	100%
Velocità di avanzamento	0 ... 250 mm/s
Precisione FS	0,25 %FS
Carico utile max.	19,5 ... 95 kg
Temperatura ambiente	0 ... 40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Grado di protezione	IP20
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 %
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione