

Connettore femmina NPHS-D6-M-G14

Codice prodotto: 8059275

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione nominale | 8.2 mm |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | -0.95 bar...20 bar |
| Portata nominale standard | 1833 l/min |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Funzionamento lubrificato possibile |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...80 °C |
| Coppia nominale | 7 Nm |
| Tolleranza della coppia di serraggio nominale | ± 20% |
| Peso prodotto | 173 g |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | Filetto maschio G1/4 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |