


# giunto EAMC-30-35-6-9

Codice prodotto: 530941

FESTO

Per attuatore elettromeccanico con servo-motore.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro alloggiamento 1	6 mm
Diametro alloggiamento 2	9 mm
Taglia	30
Lunghezza nominale	35 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero di giri max.	8.000 1/min
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento d'inerzia di massa	6,1 kgmm <sup>2</sup>
Coppia trasferibile	7,5 Nm
Peso	45 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS