



# Combinazione di unità di manutenzione MSB4-1/4:H1N2M1-WP-Z

Codice prodotto: 531086

FESTO

composto da filtro, riduttore di pressione, lubrificatore, piastra di fissaggio alla parete. Pressione di uscita massima 7 bar, filtro da 40 µm, con manometro, tazza in plastica con rivestimento in plastica, scarico automatico della condensa, direzione di flusso da destra a sinistra.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	4
Serie costruttiva	MS
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Capacità filtrante	40 µm
Scarico condensa	totalmente automatico
Costruzione	Riduttore di pressione proporzionale con manometro Filtro standard Lubrificatore standard a nebbia d'olio
Protezione tazza	Tazza protettiva in plastica
Indicatore di pressione	con manometro
Pressione di esercizio	2 ... 12 bar
Campo di regolazione della pressione	1 ... 7 bar
Portata nominale normale	1.300 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-10 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Peso	1.000 g
Tipo fissaggio	con accessori
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4