


Cilindro compatto AEN-S-6-10-A

Codice prodotto: 8080594

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Corsa | 10 mm |
| Diametro pistone | 6 mm |
| Ammortizzazione | Senza ammortizzazione |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Funzionamento | Spingente |
| Parte finale stelo | Filetto maschio |
| Design | Pistone Stelo |
| Varianti | Stelo su un'estremità |
| Pressione d'esercizio | 0.25 MPa...0.8 MPa |
| Pressione di lavoro | 2.5 bar...8 bar |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Energia d'urto nelle posizioni terminali | 0.006 J |
| Forza teorica a 6 bar, corsa di ritorno | 4 N |
| Forza teorica a 6 bar, in spinta | 13 N |
| Massa in movimento | 2.3 g |
| Peso prodotto | 15 g |
| Tipo di montaggio | Con foro passante |
| Attacco pneumatico | M3 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale coperchio | Lega di alluminio battuto |
| Materiale guarnizioni dinamiche | NBR TPE-U(PU) |
| Materiale corpo | Lega di alluminio battuto Anodizzato |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile ad alta lega |