

# Kit di adattatori EHAM-E20-40-E8-35

Codice prodotto: 8081015

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	40
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente	-10 °C...70 °C
Peso prodotto	24 g
Codice interfaccia, base	E20
Codice interfaccia, impostazione	E8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra di adattamento	Lega di alluminio battuto