



# asse a sbalzo ELCC-TB-KF-70-300-0H-P0-CR

Codice prodotto: 8082393

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro efficace pignone attuatore	30,558 mm
Corsa di lavoro	300 mm
Taglia	70
Extra-corsa	0 mm
Divisione cinghia dentata	3 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Guida	Guida a ricircolo di sfere
Costruzione	Asse elettromeccanico a sbalzo
Accelerazione max.	50 m/s <sup>2</sup>
Velocità max.	5 m/s
Precisione di ripetizione	±0,05 mm
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Momento di superficie di secondo grado Iy	959,74E+03 mm <sup>4</sup>
Momento di superficie di secondo grado Iz	928,74E+03 mm <sup>4</sup>
Max. coppia motrice	10,4 Nm
Forza Fy max.	9.680 N
Forza Fz max.	9.406 N
Momento Mx max.	104 Nm
Momento My max.	826 Nm
Momento Mz max.	797 Nm
Forza di spinta Fx max.	600 N
Momento di inerzia di massa JH per metro di corsa	14,7 kgcm <sup>2</sup>
Momento di inerzia di massa JL per kg di carico utile	2,3 kgcm <sup>2</sup>
Momento d'inerzia di massa JO	10,6 kgcm <sup>2</sup>
Costante di avanzamento	96 mm/U
Valore indicativo, caratteristiche di scorrimento	5.000 km
Intervallo di lubrificazione in funzione della distanza	1.000 km
Massa movimentata a corsa 0 mm	3.210 g
Aumento di massa per 10 mm di corsa	63 g
Peso a corsa 0 mm	7.960 g
Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva	63 g
Materiale testata posteriore	Lega di alluminio anodizzato
Materiale profilo	Lega di alluminio anodizzato
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale testa motrice	Lega di alluminio anodizzato
Materiale profilo guida	Acciaio per cuscinetti rivestito in Corrotect®
Materiale del corpo	Acciaio inossidabile fortemente legato
Materiale slitta	Alluminio colato, anodizzato
Materiale elemento di bloccaggio cinghia dentata	Lega di alluminio anodizzato
Materiale cinghia dentata	Policloroprene con glascord e rivestimento in nylon