

flangia oscillante SNCL-16-R3

Codice prodotto: 537795

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	16
Basato sulla norma	ISO 21287
Varianti	Elevata protezione contro la corrosione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 90 °C
Peso	21 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale fissaggio	Lega di alluminio per lavorazione plastica Con rivestimento protettivo
Materiale supporto	Plastica
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato