



# seniore di finecorsa SIEF-Q40S-NA-S-2L

Codice prodotto: 538342

FESTO

Con connettore, montaggio semi-schermato



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Forma	Quadrata
Conforme alla norma	EN 60947-5-2
Omologazione	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Principio di misurazione	Induttivo
Distanza di commutazione nominale	35 mm
Distanza di commutazione assicurata	28,35 mm
Fattori di riduzione	Alluminio = 1,0 Acciaio inossidabile St 18/8 = 1,0 Rame = 1,0 Ottone = 1,0 Acciaio St 37 = 1,0
Temperatura ambiente	-30 ... 85 °C
Precisione di ripetizione	0,7 mm
Uscita di commutazione	NPN
Funzione elemento di commutazione	Antivalente
Isteresi	1,05 ... 5,25 mm
Frequenza di commutazione max., CC	250 Hz
Corrente di uscita max.	200 mA
Caduta di tensione	≤ 1,8 V
Resistenza ai cortocircuiti	Ciclica
Intervallo tensione d'esercizio CC	10 ... 65 V
Ondulazione residua	10 %
Corrente a vuoto	≤ 15 mA
Protezione contro l'inversione di polarità	Per tutti le connessioni elettriche
Connessione elettrica	4 poli Fixcon M12x1 Connettore maschio
Taglia	40x40x65 mm
Fissaggio	Con foro passante
Montaggio	Parzialmente schermato
Peso	156 g
Materiale del corpo	PA PBT rinforzato
Indicatore stato di "pronto"	LED verde
Indicatore stato di commutazione	LED giallo
Grado di protezione	IP67
Insensibilità ai campi magnetici	Campo magnetico CC e ca
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione