


distributore rotativo

GF-1/8-M5

Codice prodotto: 539290

FESTO

Distributore rotativo semplice, 1 ingresso – 4 uscite.
Nell'impiego con aria compressa e con numero di giri superiore a 1000 1/min, utilizzare solo aria compressa lubrificata. In assenza di aria lubrificata, la lubrificazione va rinnovata ogni 300 ore di esercizio.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4,1 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 145 psi
Portata normale 1-2.1 (6-0)	490 l/min
Portata normale 1-2.X aperto (6-0)	2.250 l/min
Numero di giri max.	3.000 1/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Per il funzionamento con acqua ricorrere a un filtro da 5 µm E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Coppia di serraggio max.	1,95 Nm
Coppia di serraggio nominale	1,22 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 20 %
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	M5
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS