

Valvola di inserimento MS6-EE-1/4-10V24-S-Z

Codice prodotto: 542605

FESTO

elettrico, con silenziatore, direzione del flusso da destra a sinistra.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Costruzione	Valvola a spola
Tipo di azionamento	elettrico
Funzione di scarico	non strozzabile
Azionatore manuale	monostabile
Riposizionamento	Molla meccanica
Tipo di comando	prepilato
Funzione valvola	3/2, chiusa monostabile
Pressione di esercizio	4 ... 10 bar
Valore C	11 l/sbar
Valore b	0,5
Portata nominale normale	2.600 l/min
Durata dell'inserimento	100%
Valori caratteristici bobina	24V DC: 2,5W
Oscillazioni di tensione ammissibili	+/- 10 %
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-10 ... 50 °C
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Tipo fissaggio	a scelta: Montaggio in linea con accessori
Posizione di montaggio	qualsiasi
Direzione di flusso	non reversibile
Peso	0,816 g
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Attacco pneumatico 3	G1/2
Alimentazione pressione di pilotaggio	interno
Connessione elettrica	Connettore forma costruttiva quadrata a norme DIN EN 175301-803 Forma C
Informazioni sui materiali, guarnizioni	NBR
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso