


Portale lineare DHSL-DGPL25S-SLT16

Codice prodotto: 542985

FESTO

composto da attuatore lineare senza stelo e minislitta compatta, elevata dinamica con Soft Stop. Interfacce definite per il programma di attuatori rotativi e pinze Festo. Ordinare come kit di montaggio o completamente montata e installata.

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 1.0
Carico utile	0 ... 2 kg
Attuatore asse Z	SLT-16
Tipo di azionamento asse Z	ad azionamento pneumatico
Corsa asse Z	0 ... 150 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Z	± 0,02 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Z	± 0,02 mm
Attuatore asse Y	DGPL-25-SPC11
Tipo di azionamento asse Y	servo-pneumatico
Posizione intermedia asse Y	2 x
Corsa asse Y	0 ... 1.600 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Y	± 0,02 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Y	± 1 mm