

Portale a due assi DHSF-DGE40ZR-DGE40ZR

Codice prodotto: 543025

FESTO

composto da assi elettrici con trasmissione a cinghia dentata, guida a ricircolo di sfere e asse guida, posizionamento preciso e dinamico. Interfacce definite per il programma di attuatori rotativi e pinze Festo. Ordinare come kit di montaggio o completamente montata e installata. Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale multiasse 4.0-5.0
Carico utile	0 ... 50 kg
Attuatore asse Y	DGE-40-ZR-KF
Tipo di azionamento asse Y	elettrico Cinghia dentata con guida a ricircolo di sfere
Posizione intermedia asse Y	qualsiasi
Corsa asse Y	0 ... 1.200 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse Y	± 0,1 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse Y	± 0,1 mm
Attuatore asse X	DGE-40-ZR-KF
Tipo di azionamento asse X	elettrico Cinghia dentata con guida a ricircolo di sfere
Posizione intermedia asse X	qualsiasi
Corsa asse X	0 ... 3.000 mm
Ripetibilità in posizione terminale asse X	± 0,1 mm
Ripetibilità in posizione intermedia asse X	± 0,1 mm