

Esiccatore d'aria a membrana MS4-LDM1-1/8-P10

Codice prodotto: 543630

FESTO

ridotto punto di rugiada, con tazza metallica, direzione di flusso da sinistra a destra.

Attenzione: Per un perfetto funzionamento dell'unità è assolutamente necessario prefiltrare l'aria di esercizio con micro-filtro 0,01 µm (particelle residue <0,1 µm, residuo di olio <0,1 mg/m³).!



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni	4
Serie costruttiva	MS
Posizione di montaggio	verticale +/- 5°
Costruzione	Essiccatore a membrana
Pressione di esercizio	3 ... 12,5 bar
Portata nominale normale	100 l/min
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [1:4:2]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Riduzione del punto di rugiada	20 K
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO8573-1:2010 [1:3:2]
Temperatura del fluido	2 ... 50 °C
Temperatura ambiente	2 ... 50 °C
Peso	0,53 kg
Tipo fissaggio	a scelta: Montaggio in linea con accessori
Attacco pneumatico 1	G1/8
Attacco pneumatico 2	G1/8
Avvertenza sul materiale	a norme RoHS
Informazioni sui materiali, corpo (contenitore)	Alluminio pressofuso
Informazioni sui materiali, tazza	Leghe di alluminio per lavorazione plastica