


Flangia oscillante SZF-11/16""

Codice prodotto: 546568

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	11/16" "
Posizione di montaggio	Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Peso prodotto	707 oz
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del fissaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale supporto	Plastica
Materiale viti	Acciaio galvanizzato