

Kit angolare EHAM-AK-L9-160-L9-160-ML

Codice prodotto: 8128206

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione | 160 |
| Posizione di montaggio | Sinistra |
| Design | Versione standard |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 0 - Nessuna corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...80 °C |
| Peso prodotto | 7794 g |
| Tipo di montaggio | Tramite foro passante e vite |
| Codice interfaccia, base | L9-160 |
| Codice interfaccia, impostazione | L9-160 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale piastra di adattamento | Alluminio anodizzato |
| Materiale viti | Acciaio nichelato |
| Materiale elementi di centratura | Acciaio fortemente legato |