

# marcatore di posizione SMM-10

Codice prodotto: 547942

FESTO

Per scanalatura rotonda.

Volume di fornitura 10 pezzi



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	10
Forma	Per scanalatura rotonda
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 120 °C
Fissaggio	Agganciato nella scanalatura a T Inseribile longitudinalmente nella scanalatura
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica anodizzata
Materiale viti	Acciaio inossidabile fortemente legato