

cilindro rotondo DSNU-3/8"- -P

Codice prodotto: 548473
Prodotto in esaurimento

FESTO

In linea con la norma DIN ISO 6432, con anelli elastici a finecorsa.
Diverse possibilità di fissaggio, con e senza elementi di fissaggio aggiuntivi.

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Esempio di
rappresentazione



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Corsa | 0,04 ... 4 " |
| Diametro pistone | 3/8" |
| Filettatura stelo | 6-32 UNC-2A |
| Basato sulla norma | ISO 6432 |
| Ammortizzazione | P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Estremità dello stelo | Filetto maschio |
| Costruzione | Pistone Stelo |
| Rilevamento posizione | Senza |
| Varianti | Stelo su un lato |
| Pressione d'esercizio Mpa | 0,1 ... 1 MPa |
| Pressione d'esercizio | 1 ... 10 bar |
| Funzionamento | A doppio effetto |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -4 ... 176 °F |
| Energia d'impatto nelle posizioni finali | 0,0369 ft-lbf |
| Forza teorica a 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), ritorno | 7,92 lbf |
| Forza teorica 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avanzamento | 9,42 lbf |
| Massa movimentata | 8,5 g |
| Massa movimentata a corsa 0 mm | 0,3 oz |
| Peso per ogni 10 mm di corsa aggiuntiva | 0,035 oz |
| Fissaggio | Con accessori |
| Attacco pneumatico | 10-32 UNF-2B |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale testata | Lega di alluminio per lavorazione plastica |
| Materiale guarnizioni | NBR TPE-U(PU) |
| Materiale stelo | Acciaio inossidabile fortemente legato |
| Materiale canna del cilindro | Acciaio inossidabile fortemente legato |