

moltiplicatore di pressione DPA-100-16-A

Codice prodotto: 549402

FESTO

Per generare pressioni più elevate.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro pistone	100 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Costruzione	Moltiplicatore di pressione a doppio pistone Con pistone magnetico
Indicazione della pressione	Preparato per G1/4
Pressione in uscita 2	4 ... 16 bar
Pressione d'esercizio	2 ... 10 bar
Intervallo di regolazione della pressione	4 ... 16 bar
Pressione di ingresso 1	2 ... 10 bar
Avvertenza sull'intervallo di regolazione di pressione	Con molla del regolatore tensionata al massimo la pressione d'uscita max. può essere superata del 40%.
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	L'impiego con aria lubrificata non è possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	5 ... 60 °C
Temperatura ambiente	5 ... 60 °C
Peso	13.000 g
Fissaggio	Con filetto femmina
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 2	G1/2
Attacco pneumatico 3	G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS