


unità di gestione e visualizzazione CDPX-X-E2-W-5-EX2

Codice prodotto: 8155219

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	148 mm
Profondità di montaggio	17 mm
Altezza	105 mm
Lunghezza	34 mm
Spessore max. pannello frontale	17 mm
Clock in tempo reale	Sì
Protocolli PLC supportati	CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Deviazione orologio in tempo reale	< 100 ppm a 25°C
Numero colori	16 M
Display	Con retroilluminazione
Tipo display	Colore TFT
Caratteristiche display	Touchscreen
Dimensione visualizzazione	5"
Batteria di back-up	Batteria Li, ricaricabile
Risoluzione display	800 x 480 pixel
Assorbimento elettrico	6 W
Omologazione	c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-30 ... 80 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP67
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	-20 ... 55 °C
Nota sulla temperatura ambiente	per montaggio verticale
Peso	500 g
Interfaccia USB	Sì
Interfaccia Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Fissaggio	Interfaccia VESA
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Software di programmazione	Designer Studio
Dati UC	1 GB RAM