


# riduttore EMGA-80-P-G3-SAS-70

Codice prodotto: 552192

FESTO

Adatto per servomotori.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	80 mm
Dimensioni flangia motore	70 mm
Gioco torsionale	0,12 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	3:1
Numero di giri max. ingresso	7.000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-25 ... 90 °C
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	85 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	0,77 kgcm <sup>2</sup>
Coppia max. di serraggio	136 Nm
Grado di efficienza max.	98 %
Resistenza alla torsione	6 Nm/arcmin
Peso	2.100 g
Interfaccia riduttore, albero di uscita	80G
Interfaccia riduttore, motore	70A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS