

kit sottobase DADP-SP-G9-16-R

Codice prodotto: 8173534

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	16
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-C1-L
Classificazione RSBP a CD-0033	F1a
Classe cleanroom	ISO Classe 6
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Max. forza d'arresto	200 N
Coppia di serraggio max.	0,8 Nm
Tolleranza coppia di serraggio	± 15 %
Peso	68 g
Fissaggio	Fissaggio diretto con filettatura
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale battute	Acciaio fortemente legato
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale piastra	Lega di alluminio anodizzato
Materiale viti	Acciaio