

Sensore
SKDA-7-AB-G2
Codice prodotto: 8176317

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di misurazione della forza	0 kN...7 kN
Intervallo di calibrazione	-0.5 kN...7.5 kN
Carico max.	15 kN
Intervallo di tensione d'esercizio DC	10 V...30 V
Uscita analogica	4 - 20 mA
Precisione uscita analogica : $\pm$ %FS	0.2 %FS
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto Acciaio inossidabile ad alta lega
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame, zinco o nichel superiore al 5% non vengono utilizzati. Sono esclusi il nichel negli acciai, le superfici nichelate chimicamente, i circuiti stampati, i cavi, i connettori a innesto elettrici e le bobine
Peso prodotto	0.3 kg
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Grado di protezione	IP67
Collegamento elettrico	A 5 poli Codifica A Connettore femmina M12x1
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni UK per CEM Istruzioni RoHS UK