


filtro MS2-LF-QS6-C-P-M-B

Codice prodotto: 8183324

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	2
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/- 5°
Grado di filtrazione	5 µm
Scarico condensa	Manuale, rotativo
Costruzione	Filtro in materiale sinterizzato con separatore centrifugo
Quantità di condensa max.	3 ml
Pressione d'esercizio Mpa	0,1 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar 14,5 ... 145 psi
Portata nominale normale	250 l/min
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe cleanroom	ISO Classe 7
Temperatura di stoccaggio	-5 ... 50 °C
Classe di purezza aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Temperatura del fluido	-5 ... 50 °C
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	42,1 g
Fissaggio	Montaggio a pannello Montaggio in linea Con accessori A scelta:
Attacco pneumatico 1	QS-6
Attacco pneumatico 2	QS-6
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale molla	Acciaio fortemente legato
Materiale filtro	PE
Materiale del corpo	PA rinforzato
Materiale membrana	NBR
Materiale tazza	PC