


Sottobase accoppiabile VABX-A-P-BV-AH-F

Codice prodotto: 8188458

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Numero max di posti valvola	1
Dimensioni (P x L x H)	10.55 mm x 104.3 mm x 43.1 mm
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	31.2 g
Collegamento pneumatico, porta 2	Per cartuccia da 10 mm
Collegamento pneumatico, porta 4	Per cartuccia 10 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale sottobase	Rinforzato con PA
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale fascetta	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale dado	Acciaio inossidabile ad alta lega