


Sottobase accoppiabile VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Codice prodotto: 8191781

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni (P x L x H)	15.05 mm x 104.3 mm x 66.55 mm
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia di serraggio max. fissaggio a parete	6 Nm
Peso prodotto	57.9 g
Metodo di montaggio per sottobase	Con foro passante
Attacco del servopilotaggio 12/14	For 12 mm cartridge
Scarico del servo pilotaggio 82/84	For 12 mm cartridge
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale corpo	Rinforzato con PA
Materiale manicotto	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale fascetta	Acciaio inossidabile ad alta lega