


Cavo motore NEBM-H17G12-FH-2.5-Q9N-R3LEG14

Codice prodotto: 8226143

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	EN 61984
Designazione cavo	Senza porta targhetta di identificazione
Peso prodotto	0.558 kg
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, progettazione	Circolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina ibrido
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 1, connettore	M21x1
Collegamento elettrico 1, numero di poli	12
Collegamento elettrico 1, poli utilizzati	12
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	Bloccaggio a vite
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato comando
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 2, del connettore	RJ45 ed estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei	14
Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati	12
Collegamento elettrico 2, tipo di montaggio	Innesto
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V...850 V
Intervallo della tensione d'esercizio AC	0 V...630 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	17.8 A
Immunità alle sovratensioni	6 kV
Schermatura	sì
Lunghezza del cavo	2.5 m
Caratteristiche cavo	si presta per l'utilizzo nell'industria alimentare
Condizioni di test del cavo	Condizioni di prova su richiesta
Raggio di curvatura del cavo posa fissa	57.5 mm
Diametro cavo	11.5 mm
Tolleranza diametro cavo	± 0,3 mm
Struttura del cavo	4 x 1,5 mm ² + 1 x (2 x 0,75 mm ²) + 1 x (2 x 0,24 mm ² + 2 x 2 x 0,15 mm ²)

Caratteristica	Valore
Sezione nominale conduttore	0.15 mm ² 0.24 mm ² 0.75 mm ² 1.5 mm ²
Estremità dei fili	Puntale
Grado di protezione	IP20 IP69K
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-40 °C...90 °C
Temperatura ambiente con cavo mobile	-25 °C...80 °C
Categoria di sovratensione	III
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva bassa tensione UE Conforme alla direttiva EU RoHS Istruzioni RoHS UK Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) Senza alogeni
Grado di inquinamento	3
Classe di resistenza alla corrosione CRC	4 - Estrema sollecitazione da corrosione
Materiale della guaina del cavo	TPE-E
Colore guaina del cavo	grigio
Materiale della guaina isolante	PP