


Asse di guida EGC-120- -FA

Codice prodotto: 558866

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Corsa di lavoro	50 mm...8500 mm
Dimensione	120
Posizione di montaggio	Opzionale
Guida	Guida di supporto cuscinetto a sfere
Design	Guida
Accelerazione max.	50 m/s ²
Velocità max.	5 m/s
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - Nessuna corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
2° momento dell'area Ix	4620000 mm ⁴
2° momento dell'area Iy	5650000 mm ⁴
Forza max. Fy	6890 N
Forza max. Fz	6890 N
Max. resistenza di trasferimento corsa a vuoto	15 N
Momento massimo Mx	144 Nm
Momento d'inerzia torsionale della massa It	2680000 mm ⁴
Collegamento pneumatico dell'unità di bloccaggio	M5
Materiale profilo	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale profilo di copertura	ABS
Materiale coperchio	Lega di alluminio battuto Anodizzato
Materiale guida slitta	Acciaio
Materiale del binario della guida	Acciaio
Materiale del cursore	Lega di alluminio battuto Anodizzato